

Scheda tecnica

[kkk" j Yf gU` l g" Yb j " Wc a](#)

CLEARFLEX®

LLDPE

RM 506 U

Polietilene lineare a bassa densità

Clearflex RM 506 U è un polietilene lineare a bassa densità, comonomero esene, additivato con antiossidanti e stabilizzanti UV, idoneo per lo stampaggio rotazionale. I manufatti prodotti con Clearflex RM 506 U presentano buone proprietà meccaniche, alta resistenza all'impatto ed un'eccellente resistenza agli agenti chimici (ESCR).

Applicazioni

Clearflex RM 506 U è progettato per la produzione di serbatoi industriali, contenitori di grandi capacità e articoli di forme complesse. Confrontato con i gradi standard da rotomoulding, Clearflex RM 506 U evidenzia una maggiore resistenza agli agenti chimici come detersivi, oli e carburanti.

Proprietà Principali

Proprietà della resina	Valore	Unità	Metodo di test
Melt Flow Rate (190 °C/2,16 kg)	3,5	g/10min	ISO 1133
Melt Flow Rate (190 °C/5 kg)	-	g/10min	ISO 1133
Melt Flow Rate (190 °C/21,6 kg)	-	g/10min	ISO 1133
Densità	0,934	g/cm ³	ISO 1183
Punto di fusione	126	°C	Metodo interno
Temperatura di infragilimento	< -70	°C	ASTM D 746
Temperatura di rammollimento Vicat (1 kg)	114	°C	ISO 306/A

Proprietà Meccaniche *	Valore	Unità	Metodo di test
Sforzo a snervamento	16	MPa	ISO 527
Sforzo a rottura	20	MPa	ISO 527
Deformazione a snervamento	-	%	ISO 527
Allungamento a rottura	> 550	%	ISO 527
Modulo a flessione	450	MPa	ISO 178
Durezza Shore D	61	-	ISO 868 A
Resistenza all'urto (Falling Weight) **	75	J	ISO 6603-2
Resistenza IZOD con intaglio	-	J/m	ASTM D 256
Resistenza ai tensioattivi (ESCR) ***	> 1000	h	ASTM D 1693 (B)

(*) Valori riferiti a provini stampati ad iniezione. Le proprietà sono tipiche e possono variare in funzione delle condizioni di stampaggio.

(**) Provini stampati con tecnologia rotomoulding.

(***) Tensioattivo al 100% - Condizione B.

Note di trasformazione

Clearflex RM 506 U può essere trasformato con la tecnologia dello stampaggio rotazionale su tutti i tipi di impianti. L'intervallo di temperatura consigliato per ottenere questi risultati è compreso tra 230 °C e 280 °C, in funzione del tempo di permanenza del materiale nello stampo.

Stoccaggio e trasporto

Clearflex RM 506 U è fornito in granuli. Questo materiale è facilmente trasportabile con attrezzature progettate per polietilene convenzionale in granuli, ammesso che tali attrezzature consentano di evitare l'accumulo di polvere o di particelle di piccole dimensioni che sono contenute in tutte le resine di polietilene. Sia la polvere che le particelle di piccole dimensioni possono costituire un rischio di esplosione in particolari condizioni ambientali. Sugeriamo che il sistema di trasporto sia equipaggiato con filtri di adeguata dimensione, che operi e sia mantenuto in condizioni tali da evitare perdite e che sia protetto da adeguata messa a terra. Raccomandiamo inoltre che sia effettuata una buona manutenzione delle attrezzature.

Consigliamo, vivamente, di stoccare il prodotto a temperature inferiori a 50 °C, in ambiente asciutto, evitando l'esposizione diretta alla luce solare.

Improprie condizioni di stoccaggio potrebbero provocare la degradazione del prodotto che può avere effetti negativi sull'odore, il colore e le proprietà fisiche.

Prima di utilizzare il polimero si raccomanda di consultare accuratamente la sua Scheda di Sicurezza.

Disponibilità

Per conoscere la disponibilità della resina e per informazioni su specifiche applicazioni si prega di contattare il più vicino ufficio vendite di Versalis.

Dichiarazione di conformità alimentare

Clearflex RM 506 U è conforme ai regolamenti dell'Unione Europea, come pure di altri paesi, relativi all'uso di materiali plastici che debbano venire in contatto con prodotti alimentari. I certificati di conformità sono disponibili su richiesta.

Assistenza Tecnica Polietilene e Sviluppo Applicazioni

Centro-Sud Europa e Americhe

Versalis S.p.A.

Head Office

Piazza Boldrini 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

tel. +39 0252032998 +39 0252042262

+39 0252042005 +39 0252032072

+39 0252042984

Mantova

Via Taliario 14 - 46100 Mantova (MN) - Italia

tel. +39 0376305520 +39 0376305741

Nord Europa e ROW

Versalis S.p.A.

4531 Route des Dunes - CS 20060 Mardyck

59279 Dunkerque - Francia

tel. +33 328235516 +33 328235512

Duesselder Str. 13

65760 Eschborn - Germania

tel. +49 15140260561

IMPORTANTE: per maggiori dettagli richiedere le relative schede di sicurezza. Le informazioni e i dati contenuti in questo documento sono indicazioni che non costituiscono garanzia qualora l'acquirente non adempia agli obblighi e alle prescrizioni del caso.

Versalis è a disposizione per eventuali suggerimenti e ulteriori informazioni.

DISCLAIMER: è responsabilità dell'utilizzatore finale verificare la sicurezza, la conformità normativa e l'idoneità tecnica del prodotto per l'applicazione specifica. Il prodotto non è consigliato per l'uso in applicazioni farmaceutiche e in dispositivi medici; Versalis declina ogni responsabilità qualora il prodotto venisse utilizzato nelle suddette applicazioni.